



motion 160l comfort 2.0

Tuotenro: 20082161-00

Ajaton helposti sijoitettava kaventuva amme. Valitse kahden eri järjestelmän välillä.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

EAN 7392429041430

Standardit ja luokitukset

ETIM EC011610

EN-standardi EN12764, EN61000

CE kattaa kyllä

Tuotemitat ja -paino

Kylpysyvyys (mm) 430

Ammesyvyys (mm): 430

Korkeus min. (mm): 675

Pituus (mm): 1580

Leveys (mm) 1000

Nettopaino (kg) 100

Vesitilavuus (l) 300

Vasen-/oikeakätinen rakenne Vasen

Sähkö ja valaistus

Perusjärjestelmä Vaiheluku 1 vaihe

Perusjärjestelmä jännite (V) 230

Perusjärjestelmä Sulake 10A

Teho (W) 1105

IP-luokitus IPX5

Materiaali ja pintakäsittely

Väri Valkoinen

Pintakäsittely finish Kiiltävä

Pääasiallinen materiaali Akryyli

Varustus

Hierontajärjestelmä Comfort 2.0

Vesisuuttimien määrä 16

Pohjaventtiili Kyllä

Viemäriputki Kyllä

6 powerjet-suutinta Kyllä

Selkähieronta Kyllä

Jalkahieronta Kyllä

Etulevy/Päätylevy Ei

Ylitäyttösuoja Kyllä

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m) 1,100

Pakk. leveys (m) 1,820

Pakk. pituus (m) 0,820

Bruttopaino (kg) 100,000

Muuta

Malli Offset vasen

Hoito-ohjeet

Poreamme pysyy raikkaana pitkään, kun puhdistat sen jokaisen kylvyn jälkeen. Kuivaa vesipisarat pehmeällä liinalla niin, etteivät ne jätä pintaan kalkkikerrostumia. Jos akryylipinta vahingoittuu tai naarmuuntuu voit käyttää Bathroom ainetta joka puhdistaa ja estää pienempiä vaurioita ja naarmuja. Jos on syvempiä naarmuja, kiiliota Polermedel aineella. Pidä bakteerit poissa ja putkisto puhtaana meiltä saatavalla Spacare aineilla.